

Bombas e pacotes de aço inoxidável Chop-Check

SÉRIE ARO-FORCE (AFX)

As bombas e pacotes chop-check de aço inoxidável ARO® consistem em relações de pressão de 12:1, 23:1, 44:1 e 46:1 com cilindradas de 113 cc e 205 cc. As bombas e pacotes de aço inoxidável são para aplicações de alta viscosidade que exigem compatibilidade de pressão, volume e material. Frequentemente usado para transferir e dispensar adesivos especiais, selantes e outros materiais em uma variedade de indústrias.

Recursos Chop-Check de aço inoxidável ARO

- Toda a construção em aço inoxidável com êmbolos cromados duros
- PTFE preenchido com vidro, UHMW-PE, PTFE virgem ou selos de embalagem escalonados
- Configurações de pacote de 19 e 208 litros
- Pacotes de RAM de uma e duas publicações
- Placa seguidora modular de 19 litros
 - Placa de alumínio com revestimento de PTFE (com tela de retenção), vedação de tubo único – EPR
 - Aço inoxidável, vedação de poliuretano revestido com PTFE
- Placas seguidoras de 208 litros (com tela de retenção)
 - Placa de alumínio com revestimento de PTFE, vedações de tubo duplo – EPR ou neoprene aprovado pela FDA



Pacote de aço inoxidável Chop-Check com duas colunas

VISÃO GERAL DA ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA

Deslocamento	113 cc		205 cc		
Tamanho do motor	4,25 pol.	6 pol.	4,25 pol.	6 pol.	8 pol.
Relação	23:1	46:1	12:1	23:1	44:1
Máx Pressão do Fluido (bar)	254,5	516,2	143,8	290,7	411,3
Vazão a 60 cpm (L/min)	6,9	6,9	12,3	12,3	12,3

VISÃO GERAL DO PRATO SEGUIDOR

Modelo	67532-1	67536-1	67527-1	67527-2
Tamanho do recipiente	19 litros	19 litros	208 litros	208 litros
Tipo de vedação	Tubo simples	Anel simples	Tubo duplo	Tubo duplo, OD reduzido
Material de vedação	EPR	Nitrilo revestido com PTFE	EPR	Neoprene aprovado pela FDA
Material do seguidor	Alumínio com revestimento de PTFE	Aço inoxidável	Alumínio com revestimento de PTFE	Alumínio com revestimento de PTFE
Tela de retenção	Sim	Não	Sim	Sim

TODOS OS MODELOS			CILINDRADA: 113 CC			CILINDRADA: 205 CC			TODOS OS MODELOS		
PISTÃO HIDRÁULICO TIPO	TAMANHO DO RECIPIENTE	TAMANHO DO MOTOR PNEUMÁTICO	PRESSÃO RELAÇÃO	PACOTE MODELO	EMBALAGEM MODELO DE KIT	PRESSÃO RELAÇÃO	PACOTE MODELO	EMBALAGEM MODELO DE KIT	MATERIAL DE VEDAÇÃO DE EMBALAGEM	PLACA SEGUIDORA MATERIAL	MATERIAL DA VEDAÇÃO DO SEGUIDOR
Coluna simples	19 litros	4,25 pol.	23:1	SP0423T21FF47S22	K1380T11FF47	12:1	SP0412T21FF47S22	K1756T11FF47	UHMW-PE	Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0423T21FF47TU2			SP0412T21FF47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0423T21KK47S22	K1380T11KK47		SP0412T21KK47S22	K1756T11KK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0423T21KK47TU2			SP0412T21KK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0423T21RK47S22	K1380T11RK47		SP0412T21RK47S22	K1756T11RK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0423T21RK47TU2			SP0412T21RK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0423T21SS47S22	K1380T11SS47		SP0412T21SS47S22	K1756T11SS47		Aço inoxidável	Poliuretano
SP0423T21SS47TU2	SP0412T21SS47TU2	Alumínio com PTFE	EPR – Único								
Duas colunas	19 litros	4,25 pol.	23:1	TP0423T21FF47S22	K1380T11FF47	12:1	TP0412T21FF47S22	K1756T11FF47	UHMW-PE	Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0423T21FF47TU2			TP0412T21FF47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0423T21KK47S22	K1380T11KK47		TP0412T21KK47S22	K1756T11KK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0423T21KK47TU2			TP0412T21KK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0423T21RK47S22	K1380T11RK47		TP0412T21RK47S22	K1756T11RK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0423T21RK47TU2			TP0412T21RK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0423T21SS47S22	K1380T11SS47		TP0412T21SS47S22	K1756T11SS47		Aço inoxidável	Poliuretano
TP0423T21SS47TU2	TP0412T21SS47TU2	Alumínio com PTFE	EPR – Único								
Duas colunas	208 litros	4,25 pol.	23:1	TP0423T51FF47TK2	K1380T11FF47	12:1	TP0412T51FF47TK2	K1756T11FF47	UHMW-PE	Alumínio com PTFE	EPR – Duplo
				TP0423T51FF47TL2			TP0412T51FF47TL2				FDA Neoprene
				TP0423T51KK47TK2	K1380T11KK47		TP0412T51KK47TK2	K1756T11KK47			EPR – Duplo
				TP0423T51KK47TL2			TP0412T51KK47TL2				FDA Neoprene
				TP0423T51RK47TK2	K1380T11RK47		TP0412T51RK47TK2	K1756T11RK47			EPR – Duplo
				TP0423T51RK47TL2			TP0412T51RK47TL2				FDA Neoprene
				TP0423T51SS47TK2	K1380T11SS47		TP0412T51SS47TK2	K1756T11SS47			EPR – Duplo
TP0423T51SS47TL2	TP0412T51SS47TL2	FDA Neoprene									
Coluna simples	19 litros	6 pol.	46:1	SP0646T21FF47S22	K1380T11FF47	23:1	SP0623T21FF47S22	K1756T11FF47	UHMW-PE	Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0646T21FF47TU2			SP0623T21FF47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0646T21KK47S22	K1380T11KK47		SP0623T21KK47S22	K1756T11KK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0646T21KK47TU2			SP0623T21KK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0646T21RK47S22	K1380T11RK47		SP0623T21RK47S22	K1756T11RK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				SP0646T21RK47TU2			SP0623T21RK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				SP0646T21SS47S22	K1380T11SS47		SP0623T21SS47S22	K1756T11SS47		Aço inoxidável	Poliuretano
SP0646T21SS47TU2	SP0623T21SS47TU2	Alumínio com PTFE	EPR – Único								
Duas colunas	19 litros	6 pol.	46:1	TP0646T21FF47S22	K1380T11FF47	23:1	TP0623T21FF47S22	K1756T11FF47	UHMW-PE	Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0646T21FF47TU2			TP0623T21FF47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0646T21KK47S22	K1380T11KK47		TP0623T21KK47S22	K1756T11KK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0646T21KK47TU2			TP0623T21KK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0646T21RK47S22	K1380T11RK47		TP0623T21RK47S22	K1756T11RK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0646T21RK47TU2			TP0623T21RK47TU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0646T21SS47S22	K1380T11SS47		TP0623T21SS47S22	K1756T11SS47		Aço inoxidável	Poliuretano
TP0646T21SS47TU2	TP0623T21SS47TU2	Alumínio com PTFE	EPR – Único								
Duas colunas	208 litros	6 pol.	46:1	TP0646T51FF47TK2	K1380T11FF47	23:1	TP0623T51FF47TK2	K1756T11FF47	UHMW-PE	Alumínio com PTFE	EPR – Duplo
				TP0646T51FF47TL2			TP0623T51FF47TL2				FDA Neoprene
				TP0646T51KK47TK2	K1380T11KK47		TP0623T51KK47TK2	K1756T11KK47			EPR – Duplo
				TP0646T51KK47TL2			TP0623T51KK47TL2				FDA Neoprene
				TP0646T51RK47TK2	K1380T11RK47		TP0623T51RK47TK2	K1756T11RK47			EPR – Duplo
				TP0646T51RK47TL2			TP0623T51RK47TL2				FDA Neoprene
				TP0646T51SS47TK2	K1380T11SS47		TP0623T51SS47TK2	K1756T11SS47			EPR – Duplo
TP0646T51SS47TL2	TP0623T51SS47TL2	FDA Neoprene									
Duas colunas	19 litros	8 pol.	44:1	TP0844T21FF4GS22	K1756T11FF47	44:1	TP0844T21FF4GS22	K1756T11FF47	UHMW-PE	Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0844T21FF4GTU2			TP0844T21FF4GTU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0844T21KK4GS22	K1756T11KK47		TP0844T21KK4GS22	K1756T11KK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0844T21KK4GTU2			TP0844T21KK4GTU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0844T21RK4GS22	K1756T11RK47		TP0844T21RK4GS22	K1756T11RK47		Aço inoxidável	Poliuretano
				TP0844T21RK4GTU2			TP0844T21RK4GTU2			Alumínio com PTFE	EPR – Único
				TP0844T21SS4GS22	K1756T11SS47		TP0844T21SS4GS22	K1756T11SS47		Aço inoxidável	Poliuretano
TP0844T21SS4GTU2	TP0844T21SS4GTU2	Alumínio com PTFE	EPR – Único								
Duas colunas	208 litros	8 pol.	44:1	TP0844T51FF4GKT2	K1756T11FF47	44:1	TP0844T51FF4GKT2	K1756T11FF47	UHMW-PE	Alumínio com PTFE	EPR – Duplo
				TP0844T51FF4GTL2			TP0844T51FF4GTL2				FDA Neoprene
				TP0844T51KK4GKT2	K1756T11KK47		TP0844T51KK4GKT2	K1756T11KK47			EPR – Duplo
				TP0844T51KK4GTL2			TP0844T51KK4GTL2				FDA Neoprene
				TP0844T51RK4GKT2	K1756T11RK47		TP0844T51RK4GKT2	K1756T11RK47			EPR – Duplo
				TP0844T51RK4GTL2			TP0844T51RK4GTL2				FDA Neoprene
				TP0844T51SS4GKT2	K1756T11SS47		TP0844T51SS4GKT2	K1756T11SS47			EPR – Duplo
TP0844T51SS4GTL2	TP0844T51SS4GTL2	FDA Neoprene									