



# Pensez à la Maintenance

## Pièces de rechange

SPARES - ERSATZTEIL - REPUESTOS - RICAMBI



### Fréquence d'entretien de vos surpresseurs

- ✓ 1<sup>ère</sup> vidange (rodage) : après 200 heures,
- ✓ Vidange et remplacement des courroies : une fois par an,
- ✓ Changement des filtres d'aspiration : au minimum une fois par an,
- ✓ Révision : conseillée tous les 3 ans ou entre 15 000 & 17 000 heures.

\* Validité des tarifs : 2018  
DAP, EUROPE  
Groupe EXW : Reste du monde

### FILTRES

Groupe**	Surpresseur	CCN
SF0_2 (P - PC)	NX2	A051010080
SF0_2 (C - CC - V - VC)	NX2	A062509000
SF0_3 (P - PC)	NX3	A051010080
SF0_3 (C - CC - V - VC)	NX3	A062509000
SF1_5	NX5	A051010080
SF1_8	NX8	A051010125
SF2_12	NX12	A050910150
SF2_18 (P - PC - C - CC)	NX18	A050910175
SF2_18 (V - VC)	NX18	A051010150
SF3_26	NX26	A050910200
SF3_43	NX43	A051010175

### Configuration des groupes\*\*

P = Pression	CC = Aspiration canalisée avec capot acoustique
PC = Pression avec capot acoustique	V = Fonctionnement en Vide
C = Version aspiration canalisée	VC = Vide avec capot acoustique



### Huile HIBON LUBE

NX2 à NX5	LUB1000002-5
NX8 à NX 26	LUB1000005
NX 43	LUB1000005

### COURROIES

Jeu de courroies

CCN disponible exclusivement après commande





# Pensez à la Maintenance

## Pièces de rechange

SPARES - ERSATZTEIL - REPUESTOS - RICAMBI

# S2H

### Fréquence d'entretien de vos surpresseurs

- ✓ 1<sup>ère</sup> vidange (rodage) : après 200 heures,
- ✓ Vidange et remplacement des courroies : une fois par an,
- ✓ Changement des filtres d'aspiration : au minimum une fois par an,
- ✓ Révision : conseillée tous les 3 ans ou entre 15 000 & 17 000 heures.

\* Validité des tarifs : 2018  
DAP, EUROPE  
Groupe EXW : Reste du monde

FILTRES		
Groupe**	Surpresseur	CCN
SF00_0.5 (P)	S2H22	A062503000
SF00_0.5 (PC)	S2H22	A050230080
SF00_0.5 (C - CC - V - VC)	S2H22	A062505000
SF00_1.3 (P)	S2H31	A062509000
SF00_1.3 (PC)	S2H31	A050230080
SF00_1.3 (C - CC - V - VC)	S2H31	A062505000
SF00_1.5 (P)	S2H32	A062509000
SF00_1.5 (PC)	S2H32	A050230080
SF00_1.5 (C - CC - V - VC)	S2H32	A062505000
SFO_1.5 (P)	S2H32	A062505000
SFO_1.5 (PC)	S2H32	A051010050
SFO_1.5 (C - CC - V - VC)	S2H32	A062509000
SFO_3.5 (P)	S2H42	A062507000
SFO_3.5 (PC)	S2H42	A051010050
SFO_3.5 (C - CC - V - VC)	S2H42	A062509000
SFO_5.5 (P - V - VC - C - CC)	S2H52	A062509000
SFO_5.5 (PC)	S2H52	A051010080

Configuration des groupes**	
P = Pression	CC = Canalisé avec capot acoustique
PC = Pression avec capot acoustique	V = Vide
C = Canalisé	VC = Vide avec capot acoustique

Huile Hibon Lube	
S2H	LUB1000002-5

COURROIES
Jeu de courroies

CCN disponible exclusivement après commande

